


**SNMG 120408, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 520 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire