


TNMG 160408, Categorie: PV720

Date comandă

Numărul de comandă	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 520 m/min
Categorie	PV720
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	PQ
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire