



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 16-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2  $\mu$ m.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	166 mm
-------------------------------------	--------

Domeniu de măsurare	16 - 20 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,002 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 16-20 mm	428605 16-20
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 16-20 mm	428745 16-20
	428746 16-20

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare  
16-20 mm

---