

**CC.T 09T304, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PV720
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	GK
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire