

**DC.T 070202, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Sfărâmător de aşchii	HQ
Categorie	PV720
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire