

**VBMT 110304, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 270 m/min
Categorie	PV720
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	HQ
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire