

**VBMT 110308, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	HQ
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110308
Numărul de schimbări / tăișuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire