



Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru mașini CNC Duo Plus, Tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	360605 125
GTIN	4250364402262
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

Corp de bază stabil din FGS60, ghidaj călit prin inducție și rectificat.

Funcționare:

Se poziționează și se fixează prima și cea de-a doua componentă pe bacul mobil. Învârtirea până dincolo de punctul de blocare determină blocarea cuplajului. Arborele de presiune activează traductorul mecanic de putere.

Aplicație:

- **Utilizabil orizontal.**
- **Este posibilă fixarea a 2 piese de dimensiuni diferite sau a 2 piese identice. Diferențe de dimensiune $\pm 2,5$ mm (piesa 1 față de piesa 2).**
- **Strângerea convențională și cu bride sau chiar o combinație a celor două este posibilă cu ajutorul bacurilor fixe pivotante.**
- **Este posibilă fixarea a 2 piese de dimensiuni diferite sau a 2 piese identice. Diferențe de dimensiune $\pm 2,5$ mm.**

Livrare:

4 gheare de strângere, Quick-Start-Guide, 1 locaș de cheie tubulară SW 14.

Accesorii opționale:

Bacuri de prindere Cod 361400 – 361440, 361600, 361660.

Bride de protecție Cod 361950, 361960, 361970.

Set de bride de prindere Cod 361345.

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60.

Notă:

- **Lungimea totală L rămâne neschimbată (zone de coliziune mici).**

- Pentru accesorii consultați Cod 360530; 360570 și Cod 361400; 361440; 361600 – 361970.
- Prindeți întotdeauna 2 piese!

Descriere tehnică

Canal longitudinal	20 mm
Lățimea corpului de bază B	126 mm
m	255,2 mm
Greutate	40 kg
Lungimea totală L	633 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Duo Plus
Tip	125
Lungimea corpului de bază a	530 mm
Canal transversal	20 mm
Interval o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Înălțime corp de bază c	100 mm
Moment	40 Nm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Serie	Duo Plus
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Bac în treptemobil Pentru tip 125	360468 125
Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D Tip 300	360430 300
Opritor	360555