

Garant**Dispozitiv de măsurare rapidă DM1 în 2 puncte, Domeniu de măsurare maxim: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă

428030 135

GTIN

4045197412089

Clasa articolului

41B

Descriere**Execuție:**

Model robust pentru utilizare directă pe centrul de strunjire / frezare. Pentru verificarea diametrelor interioare și exterioare, concentricității, canelurilor și grosimilor pereților, cu o **acuratețe la repetare de 2 μm**. Utilizabil cu un ceas comparator sau indicator de precizie cu Ø tije 8 h6 mm și Ø maxim al carcasei 62 mm (livrare fără ceas comparator).

Avantaj:

Durate reduse de măsurare și de montaj, robust și ușor de întreținut.

Livrare:

Dispozitiv de măsurare montat complet;
inclusiv 2 perechi de discuri de măsurare acoperite cu TiN (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm),
3 șurubelnițe unghiulare (SW 3, 4 și 5).

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare interioară

18 - 135 mm

Lățime

167 mm

Lungime

202 mm

Domeniu de măsurare exterioară	6 - 130 mm
Forță de măsurare	2,6 N
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Dispozitiv de măsurare în 2 puncte

Accesorii

Palpator de schimb DM1 Ø discului de măsurare 13 mm	428035 13
Palpator de schimb DM1 Ø discului de măsurare 8 mm	428035 8