



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 20-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	20 - 25 mm
Adâncime standard de măsurare	66 mm

Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	216 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428745 20-25
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 20-25 mm	428746 20-25