



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 25-35mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	80 mm
Domeniu de măsurare	25 - 35 mm

Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428745 25-35
Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 25-35 mm	428746 25-35

