



Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 100-150mm



Date comandă

Numărul de comandă	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	100 - 150 mm
Ø inel calibrare	125 mm
Număr de micrometre	2

Număr de inele de calibrare	1
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-150 mm	020550 100-150
---	----------------

Accesorii

Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 100-125 mm	428500 100-125
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 125-150 mm	428500 125-150
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 100-125 mm	428605 100-125
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110