



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 35-50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	35 - 50 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm

Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022500 50

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 35-50 mm	428605 35-50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38

Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare  
35-50 mm

428745 35-50

Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare  
35-50 mm

428746 35-50