

Mahr**Micrometru de interior pentru intervale mari de măsurare, Domeniu de măsurare: 100-900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Construcție ușoară, în tub rezistent la îndoire. Tijă de măsurat călită și rectificată în întregime. **Suprafețe de măsurare călite și rectificate semisferic.** O suprafață de măsurare este reglabilă. Ciocurile de măsurare, vernierul și părțile de citire sunt cromate mat. **Imediat utilizabile fără operații auxiliare de reglare.**

Precizie:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Livrare:

Micrometru, prelungitoare Cod 427950.

Accesorii opționale:

Prelungitoare Cod 427950.

Descriere tehnică

Prelungitoare	25; 50; 100; 200; 400 mm
Ø tamburului micrometric	17,5 mm
Ø pivot	7,5 mm
Domeniu de măsurare	100 - 900 mm
Citire	0,01 mm

Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S4
Tip produs	Micrometru de interior în 2 puncte

Servicii

Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-900 mm	020480 100-900
Calibrare DAkkS Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 100-900 mm	020490 100-900

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 50 mm	427950 50
Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 800 mm	427950 800
Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 100 mm	427950 100
Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 25 mm	427950 25
Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 200 mm	427950 200
Prelungitor pentru micrometru de interior Lungime 400 mm	427950 400