



## Set de micrometre de interior XT, Domeniu de măsurare: 150-200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Livrare:

Micrometre de interior Cod 428500, calibre inel cu certificat de etalonare UKAS.

#### Accesorii opționale:

Inele de calibrare Cod 484030, extensie Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Număr de inele de calibrare	1
Ø inel calibrare	175 mm
Domeniu de măsurare	150 - 200 mm

Număr de micrometre	2
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 150-200 mm	020550 150-200
---	----------------

### Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 175-200 mm	428605 175-200
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 150-175 mm	428500 150-175
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 150-175 mm	428605 150-175
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Micrometru de interior XT Domeniu de măsurare 175-200 mm	428500 175-200
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 150-175 mm	428745 150-175
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 150-175 mm	428746 150-175
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 175-200 mm	428745 175-200
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 175-200 mm	428746 175-200

