



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 50-65mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Dimensiune a	0,5 mm

Domeniu de măsurare	50 - 65 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 50-65 mm	428605 50-65
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428745 50-65
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 50-65 mm	428746 50-65