



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 275-300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	275 - 300 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	265 mm

Adâncime standard de măsurare	115 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Eroare de toleranță	0,009 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 300 mm

022500 300

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150

428510 5/150

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 275 mm

484030 275

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 280 mm

484030 280