



Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 50-70mm



Date comandă

Numărul de comandă	427800 50-70
GTIN	4059192005658
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Construcție ușoară, în tub rezistent la îndoire. Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. **Suprafețe de măsurare călite și rectificate semisferic.** Vernier și părțile de citire cromate mat. De la intervalul de măsurare 100 – 125 mm cu izolație termică și levier de blocare.

Livrare:

Micrometru în cutie-toc.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	12,5 mm
Domeniu de măsurare	50 - 70 mm
Ø pivot	7 mm
Citare	0,01 mm
Eroare de toleranță	5 µm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Calibrarea	B10
Tip produs	Micrometru de interior în 2 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior Domeniu de măsurare
maxim 100 mm

022440 100

Calibrare DAkkS Micrometru de interior Domeniu de
măsurare maxim 200 mm

022450 200