



Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	376510 2
GTIN	4020772007812
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereți și pentru construcții sudate.

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**
- **Dispozitiv de siguranță pentru șurubul de fixare prin apăsare.**
- **Protecție pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranță fără posibilitate de angrenare.**

Aplicație:

Pentru strângerea și eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

Descriere tehnică

Ø găurii d	5,5 mm
Șurub de strângere	M6x35 mm

Înălțimea totală	144,5 mm
Distanța dintre găuri e	20 mm
Lungimea totală	78 mm
Forță de fixare P2	1200 N
Forță de fixare P1	800 N
Tip	6802J
Înălțimea de strângere H	28,5 - 32 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere verticală