



## Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 6-8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre de interior** în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Execuție „micro” cu rezoluție îmbunătățită de 2  $\mu$ m.

#### Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

#### Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Dimensiune a	1,9 mm

Adâncime de măsurare cu prelungitor	121 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,002 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63	428510 1/63
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 6-8 mm	428605 6-8
Set de bacuri de măsurare 3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428745 6-8
Set de arcuri de întoarcere 3 buc. Domeniu de măsurare 6-8 mm	428746 6-8