

**Garant****Menghine cu prindere de înaltă presiune pentru mașini CNC versiunea LC, Tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	360510 125
GTIN	4250364401500
Clasa articolului	31F

**Descriere****Execuție:**

- Dimensiuni mici; raport optim deschidere / lungimea totală. Forță de strângere controlabilă optic prin 4 marcate inelare. Presiunea de strângere maximă poate fi reprodusă prin opritorul fix integrat.
- Corp de bază deosebit de rigid din fontă cu grafit nodular, rectificat pe partea superioară și pe cea inferioară; precizie de poziționare 0,02 mm.
- Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sisteme de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.

**Caracteristică:**

- Sistem de schimbare rapidă cu clichet pentru bacuri de protecție / bacuri în trepte. Durate scurte de montare și flexibilitate mare.
- Șurub complet capsulat și niturat (siguranță sporită la funcționare, protecție optimizată contra așchiilor, efort redus de curățare).

**Aplicație:**

Sistem de strângere universal pentru centre de prelucrare.

**Livrare:**

Inclusiv 2 bacuri în trepte, 1 manivelă manuală, 4 bride de fixare fără trepte și 1 cheie tubulară.

**Accesorii opționale:**

- Set de aliniere și de fixare, vezi Cod 360530.
- Opritor pentru piesele de prelucrat și manivelă de schimb, vezi Cod 360555, 352650 și 360800.
- Prelungitor manivelă manuală, vezi Cod 360850.
- Bacuri de strângere, vezi Cod 361380 – 361770 și 362390 – 362600.
- Bacuri de schimb în trepte, vezi Cod 361400; 361420 resp. 361295; 361296.

- **Bolț de pretensionare Cod 360025.**
- **Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a bacurilor Xtrix Cod 361293; și 361294 Ref. 125.**
- **Plăci adaptoare Cod 361297 și 361298 Ref. 125.**

**Notă:**

- **Eclipse pentru treaptă Click-System pentru găurire aproape de margine și pentru fixarea pieselor plane consultați Cod 361950; 361960; 361970.**
- **Bacuri în trepte, consultați Cod 361400; 361420; 361295; 361296.**

## Descriere tehnică

Forță de strângere până la maxim	40 kN
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	LC-GARANT
Tip	125
Lungimea totală L	446 mm
Canal longitudinal I H7	20 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
m	180 mm
Lungimea corpului de bază a	398 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Gamă de prindere d	131 - 313 mm
Înălțime corp de bază c -0,02	100 mm
t	144 mm
Greutate	34 kg
r ± 0,015	118 mm
Gamă de prindere b	0 - 182 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 18 mm	360530 18
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362420 125
Prelungire a manivelei manuale	360850
Aționare în unghi Pentru tip 125-200	360570 125-200
Pereche de bride de protecție (în trepte) Pentru tip 125	361970 125
Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362460 125
Pereche de bacuri protecție Oțel de cementare 21MnCr5 Pentru tip 125	360520 125
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 12 mm	360530 12
Pereche de bride de protecție sistem Click, oțel călit Pentru tip 125	361960 125
Portbacfix Pentru tip 125	361520 125
Bac în treptemobil Pentru tip 125	360468 125
Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362620 125
Pereche de bacuri cu suprafață de așezare degajată Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362560 125
Bac mobilmobil Pentru tip 125	361600 125
Sistem de acționare în unghi Pentru tip 125	360580 125
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 22 mm	360530 22
Arbore de rezervă Tip 125	360821 125
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10	360025 12M10
Set de raclete cu filet Tip 125	360822 125
Pereche de bacuri prismatice Oțel călit Pentru tip 125	360540 125
Opritor	360555
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362400 125

Manivelă de schimb Pentru tip 125/200	360800 125/200
Consolă Pentru tip 125XL	361230 125XL
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 14 mm	360530 14
Bac mobilfix Pentru tip 125	361620 125
Pereche de bride de protecție sistem Click, oțel călit Pentru tip 125	361950 125
Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362520 125
Portbacmobil Pentru tip 125	361500 125
Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362600 125
Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362500 125
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 16 mm	360530 16
Bac pivotantmobil Pentru tip 125	361660 125
Set de raclete Tip 125	360823 125
Bac în treptefix Pentru tip 125	360469 125