



Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	376520 4
GTIN	4020772007911
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**
- **Dispozitiv de siguranță pentru șurubul de fixare prin apăsare.**
- **Protecție pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranță fără posibilitate de angrenare.**

Aplicație:

Pentru strângerea și eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

Descriere tehnică

Șurub de strângere	M8×65 mm
Distanța dintre găuri f	32 mm

Înălțimea totală	280 mm
Forță de fixare P2	3000 N
Lungimea totală	141 mm
Forță de fixare P1	2000 N
Ø găurii d	8,5 mm
Distanța dintre găuri e	32 mm
Tip	6803J
Înălțimea de strângere H	60 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere verticală