

**Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă

376710 2

GTIN

4020772008413

Clasa articolului

35A

Descriere**Execuție:**

Cu **pârghie pentru transmisie cu articulație**. Autoblocarea împiedică deschiderea.

- **Nit din oțel inoxidabil, locaș de lagăr cu ungere.**
- **Cu ghidaj lung al bielei.**
- **Mâner rabatabil în orice poziție unghiulară.**
- **Cu șurub de fixare călit, galvanizat.**
- **Picior unghiular detașabil, pentru fixarea pe pereții din tablă.**

Aplicație:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, șlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opționale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

- **Ref. 0 și 3 livrabile și din oțel inoxidabil!**

Descriere tehnică

Forță de fixare P (apăsare și ridicare)

2000 N

Ø găurii d

5,6 mm

Filet frontal pe menhină

M16×1,5 mm

Șurub de strângere	M6×25 mm
Cursă de strângere	26 mm
Lățimea piciorului unghiular K	50 mm
Distanța dintre găuri f	31,8 - 36 mm
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	20 mm
Înălțimea totală H	85,5 mm
Lungimea totală L	244 mm
Tip	6841J
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă

Accesorii

Bază unghiulară stabilă Tip 2	376730 2
Bază unghiulară stabilă Tip 5	376730 5
Bază unghiulară stabilă Tip 3	376730 3