



## Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	376520 2
GTIN	4020772007898
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**
- **Dispozitiv de siguranță pentru șurubul de fixare prin apăsare.**
- **Protecție pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranță fără posibilitate de angrenare.**

#### Aplicație:

**Pentru strângerea și eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie** sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

### Descriere tehnică

Forță de fixare P1	1000 N
Ø găurii d	6,1 mm

Șurub de strângere	M6×35 mm
Distanța dintre găuri f	25,5 mm
Înălțimea totală	176,5 mm
Forță de fixare P2	1200 N
Distanța dintre găuri e	20 mm
Lungimea totală	77 mm
Tip	6803J
Înălțimea de strângere H	35 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere verticală