

**Garant****Riglă de precizie inoxidabilă, în husă, Lungime: 200mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 460095 200    |
| GTIN               | 4045197444301 |
| Clasa articolului  | 41H           |

**Descriere****Execuție:**

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată și lepuită cu mare precizie. Secțiune transversală în formă de pană cu vârf ascuțit pentru verificare în colțuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecție împotriva căldurii mâinii.

Din oțel **inoxidabil**. **Ambele teșituri sunt mătuite antireflexie.**

**Notă:**

Toleranța față de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între  $\pm 15^\circ$  față de planul de simetrie.

**Descriere tehnică**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Lungime  | 200 mm                           |
| Toleranța de liniaritate a muchiei de măsurare | 0,003 mm                         |
| Standard                                       | DIN 874                          |
| Material                                       | Oțel inoxidabil                  |
| Suprafață teșitură                             | mătuie antireflexie              |
| Ambalaj  | Husă                             |
| Calibrarea                                     | F6                               |
| Tip produs                                     | Riglă de precizie cu muchie fină |

**Servicii**

026000 200

CalibrareRiglă de precizie Lungime maximă 200 mm

Calibrare DAkkSRiglă de precizie Lungime maximă 500 mm

026010 500