



Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	376710 3
GTIN	4020772008420
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Cu **pârghie pentru transmisie cu articulație**. Autoblocarea împiedică deschiderea.

- Nit din oțel inoxidabil, locaș de lagăr cu ungere.
- Cu ghidaj lung al bielei.
- Mâner rabatabil în orice poziție unghiulară.
- Cu șurub de fixare călit, galvanizat.
- Picior unghiular detașabil, pentru fixarea pe pereții din tablă.

Aplicație:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, șlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opționale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

- **Ref. 0 și 3 livrabile și din oțel inoxidabil!**

Descriere tehnică

Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	25 mm
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	2500 N
Cursă de strângere	32 mm

Filet frontal pe menghină	M 20×1,5 mm
Ø găurii d	6,5 mm
Șurub de strângere	M8×35 mm
Lățimea piciorului unghiular K	60 mm
Distanța dintre găuri f	29,5 - 42,5 mm
Înălțimea totală H	108 mm
Lungimea totală L	302,5 mm
Tip	6841J
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă

Accesorii

Bază unghiulară stabilă Tip 2	376730 2
Bază unghiulară stabilă Tip 5	376730 5
Bază unghiulară stabilă Tip 3	376730 3