

**Garant****Riglă de precizie inoxidabilă, în husă, Lungime: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	460095 300
GTIN	4045197444318
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată și lepuită cu mare precizie. Secțiune transversală în formă de pană cu vârf ascuțit pentru verificare în colțuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecție împotriva căldurii mâinii.

Din oțel **inoxidabil**. **Ambele teșituri sunt mătuite antireflexie.**

**Notă:**

Toleranța față de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între  $\pm 15^\circ$  față de planul de simetrie.

**Descriere tehnică**

Toleranța de liniaritate a muchiei de măsurare	0,003 mm
Lungime	300 mm
Standard	DIN 874
Material	Oțel inoxidabil
Suprafață teșitură	mățuit antireflexie
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F6
Tip produs	Riglă de precizie cu muchie fină

**Servicii**

026010 500

Calibrare DAkkSRiglă de precizie Lungime maximă 500 mm

CalibrareRiglă de precizie Lungime maximă 500 mm

026000 500