



Menghină cu bielă cu pârghie de mână alternantă, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	376760 4
GTIN	4020772092627
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- **Construcție foarte stabilă, cu ghidaj al bieiei.**
- **Bielă și pârghie de mână cu funcționare în același sens.**
- **Corp de bază din fontă maleabilă.**
- **Componentele pârghiei și biela din oțel îmbunătățit, galvanizat și pasivat.**
- **Șurub de fixare călit.**
- **Bolțuri călite, bucșe sinterizate care nu necesită mentenanță.**
- **Pentru forțe de strângere ridicate.**
- **Corp de bază din fontă maleabilă, brunat.**

Aplicație:

- **Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuția în serie.**
- **Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare și ridicare.**
- **Pentru montare în dispozitive speciale.**
- **Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.**

Descriere tehnică

Greutate	0,65 kg
Distanță între găuri I	36,5 mm

Distanță între găuri k	25 mm
Ø găurii d	5,5 mm
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	12 mm
Șurub de strângere	M8×35 mm
Lungimea corpului de bază f	90 mm
Lățimea corpului de bază n	47 mm
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	7000 N
Cursă de strângere	32 mm
Distanță între găuri g	33,3 mm
Înălțimea totală H	132 mm
Lungimea totală L	155 mm
Tip	6842PL
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă