



Dispozitiv de fixare cu bielă cu talpă unghiulară, Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	376710 5
GTIN	4020772008437
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Cu **pârghie pentru transmisie cu articulație**. Autoblocarea împiedică deschiderea.

- Nit din oțel inoxidabil, locaș de lagăr cu ungere.
- Cu ghidaj lung al bielei.
- Mâner rabatabil în orice poziție unghiulară.
- Cu șurub de fixare călit, galvanizat.
- Picior unghiular detașabil, pentru fixarea pe pereții din tablă.

Aplicație:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, șlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Accesorii opționale:

Picior unghiular Cod 376730.

Notă:

- **Ref. 0 și 3 livrabile și din oțel inoxidabil!**

Descriere tehnică

Cursă de strângere	40 mm
Distanța dintre găuri f	29 - 46 mm
Filet frontal pe menhină	M24×1,5 mm

Ø găurii d	8,5 mm
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	4500 N
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	30 mm
Lățimea piciorului unghiular K	65 mm
Șurub de strângere	M12×50 mm
Înălțimea totală H	129,5 mm
Lungimea totală L	379,5 mm
Tip	6841J
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă

Accesorii

Bază unghiulară stabilă Tip 2	376730 2
Bază unghiulară stabilă Tip 5	376730 5
Bază unghiulară stabilă Tip 3	376730 3