


HOLEX**Dispozitiv de fixare cu bielă cu placă de bază, Tip: 0****Date comandă**

Numărul de comandă	376715 0
GTIN	4045197226778
Clasa articolului	32S

Descriere**Execuție:**

Cu **pârghie pentru transmisie cu articulație**. Autoblocarea împiedică deschiderea.

Aplicație:

Pentru montare în dispozitive speciale de strângere, pentru găurire, alezare, șlefuire, curbare, sudare, montare etc.

Notă:

- **Ref. 0 și 3 livrabile și din oțel inoxidabil!**

Descriere tehnică

Ø găurii d	4,4 mm
Cursă de strângere	16 mm
Șurub de strângere	M4x20 mm
Lățimea piciorului unghiular K	27 mm
Distanța dintre găuri f	15,9 mm
Distanța dintre găuri e	15,9 mm

Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	450 N
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	12,7 mm
Înălțimea totală H	38 mm
Lungimea totală L	140,5 mm
Tip	376715 0
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă