



## Riglă gradată de precizie inoxidabilă, gradații gravate cu laser, Lungime: 300mm



### Date comandă

Numărul de comandă	461400 300
GTIN	2050001063731
Clasa articolului	46R

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel <strong>inoxidabil</strong> special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificată. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeței mate și gradației contrastante și precisă.

Gradație gravată adânc cu rază laser. **Gradație trasată cu înaltă precizie.** Suprafață mățuită. Deosebit de robuste și de rezistente la uzură. **Verificate individual și marcate cu număr de identificare.**

### Descriere tehnică

Lungime	300 mm
Secțiune transversală grosime	1 mm
Secțiune transversală lățime	30 mm
Calibrarea	F10
Eroare de toleranță	0,1 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Riglă

### Servicii

CalibrareRiglă gradată din oțel Lungime maximă 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

