



Dispozitiv de fixare cu bielă, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	376720 3
GTIN	4020772094232
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Construcție foarte stabilă, cu ghidaj al bielei.
- Bielă și pârghie de mână cu funcționare în același sens.
- Corp de bază din fontă maleabilă.
- Componentele pârghie și biela din oțel îmbunătățit, galvanizat și pasivat.
- Șurub de fixare călit.

Aplicație:

- Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuția în serie.
- Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare și ridicare.
- Pentru montare în dispozitive speciale.
- Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.

Descriere tehnică

Distanța dintre găuri e	41 mm
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	30 mm
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	4000 N
Ø găurii d	6,5 mm
Șurub de strângere	M8x35 mm

Distanță între găuri g	36 mm
Distanța dintre găuri f	44 mm
Cursă de strângere	32 mm
Înălțimea totală H	116 mm
Lungimea totală L	309 mm
Tip	6842
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă