

TAJIMA
Riglă gradată din oțel, inoxidabilă, Lungime: 150 mm


Date comandă

Numărul de comandă	461620 150
GTIN	4975364041203
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Din oțel **inoxidabil**, suprafață mată cu gradații precise și clare. Muchie superioară gradată în mm, muchie inferioară gradată în 1/2 mm. Partea posterioară cu tabel de conversie inch / metric și tabel cu Ø găurilor de filetat.

Material: Oțel inoxidabil, INOX

Calibrarea: F8

Eroare de toleranță: 0,12 mm

Secțiune transversală lățime: 15 mm

Secțiune transversală grosime: 0,5 mm

Descriere tehnică

Secțiune transversală grosime	0,5 mm
Secțiune transversală lățime	15 mm
Lungime	150 mm
Calibrarea	F8
Eroare de toleranță	0,12 mm
Standard	EG I
Divizare muchie superioară	1 mm
Divizare muchie inferioară	1/2 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Riglă gradată din oțel

Servicii

Calibrare Riglă gradată din oțel Lungime maximă 500 mm	016100 500
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940