



Dispozitiv de fixare cu bielă, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	376720 7
GTIN	4020772008598
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Construcție foarte stabilă, cu ghidaj al bielei.
- Bielă și pârghie de mână cu funcționare în același sens.
- Corp de bază din fontă maleabilă.
- Componentele pârghie și biela din oțel îmbunătățit, galvanizat și pasivat.
- Șurub de fixare călit.

Aplicație:

- Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuția în serie.
- Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare și ridicare.
- Pentru montare în dispozitive speciale.
- Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.

Descriere tehnică

Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	55 mm
Distanța dintre găuri f	65 mm
Cursă de strângere	50 mm
Distanță între găuri g	57 mm
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	25000 N

Ø găurii d	11 mm
Distanța dintre găuri e	70 mm
Șurub de strângere	M12×50 mm
Înălțimea totală H	179 mm
Lungimea totală L	460 mm
Tip	6842
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă