



Dispozitiv de strângere cu articulație orizontal, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	376800 2
GTIN	4020772017095
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Complet cu contrasuport.

- **Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.**
- **Autoblocarea împiedică deschiderea.**
- **Nit din oțel inoxidabil.**
- **Mâner din plastic rezistent la uleiuri.**
- **Dispozitivele sunt galvanizate.**
- **Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.**
- **Bucșe din lagăr cementate.**
- **Locaș de lagăr cu ungere.**
- **Cârlig călit.**

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**

Descriere tehnică

Distanța dintre găuri e	13 mm
-------------------------	-------

Distanța dintre găuri f	19,5 - 23,5 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	38 - 72 mm
Forța de fixare P (cursă)	1600 N
Ø găurii d	5,2 mm
Înălțimea de strângere h	12 mm
Înălțimea totală H	47 mm
Lungimea totală L	125 - 159 mm
Tip	6848HJ
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație