

**HOLEX****Riglă de precizie brunată, în husă, Lungime: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	460100 150
GTIN	4045197206534
Clasa articolului	42G

**Descriere****Execuție:**

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată și lepuită cu mare precizie. Secțiune transversală în formă de pană cu vârf ascuțit pentru verificare în colțuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecție împotriva căldurii mâinii.

Din oțel special patinat-detensionat, ambele teșituri sunt brunate (antireflexie).

**Notă:**

Toleranța față de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între  $\pm 15^\circ$  față de planul de simetrie.

**Descriere tehnică**

Toleranța de liniaritate a muchiei de măsurare	0,003 mm
Lungime	150 mm
Standard	DIN 874
Material	Oțel special îmbătrânit
Suprafață teșitură	brunat (antireflexie)
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F6
Tip produs	Riglă de precizie cu muchie fină

**Servicii**

CalibrareRiglă de precizie Lungime maximă 200 mm	026000 200
--	------------

Calibrare DAkkSRiglă de precizie Lungime maximă 500  
mm

026010 500