



Dispozitiv de strângere cu articulație cu cârlig etrier de prindere, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	376740 3
GTIN	4020772094546
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.
- Autoblocarea împiedică deschiderea.
- Nit din oțel inoxidabil.
- Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
- Dispozitivele sunt galvanizate.
- Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
- Bucșe din lagăr cementate.
- Locaș de lagăr uns.
- Cârlig călit.

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Descriere tehnică

Grosime a	7,1 mm
Distanța dintre găuri f	31,5 - 35,5 mm
Ø găurii d	5,5 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	72 - 84 mm
Forța de fixare P (cursă)	3000 N
Distanța dintre găuri e	19 mm
Rază R	5,5 mm

Înălțimea de strângere h	22,7 mm
Înălțimea totală H	36 mm
Lungimea totală L	200,5 mm
Tip	6847
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație