



Dispozitiv de strângere cu articulație orizontal, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	376800 3
GTIN	4020772008604
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Complet cu contrasuport.

- **Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.**
- **Autoblocarea împiedică deschiderea.**
- **Nit din oțel inoxidabil.**
- **Mâner din plastic rezistent la uleiuri.**
- **Dispozitivele sunt galvanizate.**
- **Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.**
- **Bucșe din lagăr cementate.**
- **Locaș de lagăr cu ungere.**
- **Cârlig călit.**

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**

Descriere tehnică

Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	48,5 - 96 mm
--	--------------

Ø găurii d	6,5 mm
Distanța dintre găuri f	24,5 - 32 mm
Distanța dintre găuri e	19 mm
Forța de fixare P (cursă)	3200 N
Înălțimea de strângere h	19 mm
Înălțimea totală H	70 mm
Lungimea totală L	169 - 216 mm
Tip	6848HJ
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație