

**Riglă gradată de precizie inoxidabilă, mățuită, Lungime: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	461600 300
GTIN	4045197234797
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Din oțel inoxidabil special pentru arc de ceas, cu muchii de măsurare rectificată. Versiune lată. Ambele laturi sunt gradate în mm. Lizibilitate foarte bună datorită suprafeței mate și gradației contrastante și precisă.

Gradație gravată electrolytic. Suprafață mățuită, antireflexie.

Descriere tehnică

Secțiune transversală grosime	1 mm
Secțiune transversală lățime	30 mm
Lungime	300 mm
Calibrarea	F10
Eroare de toleranță	0,4 mm
Standard	EG II
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Tip produs	Riglă

Servicii

CalibrareRiglă gradată din oțel Lungime maximă 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

