



## Dispozitiv de strângere cu articulație orizontal, Tip: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	376800 4
GTIN	4020772008628
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Complet cu contrasuport.

- **Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.**
- **Autoblocarea împiedică deschiderea.**
- **Nit din oțel inoxidabil.**
- **Mâner din plastic rezistent la uleiuri.**
- **Dispozitivele sunt galvanizate.**
- **Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.**
- **Bucșe din lagăr cementate.**
- **Locaș de lagăr cu ungere.**
- **Cârlig călit.**

#### Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

#### Notă:

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**

### Descriere tehnică

Distanța dintre găuri f	35 - 46 mm
-------------------------	------------

Forța de fixare P (cursă)	7000 N
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	59 - 123 mm
Ø găurii d	8,5 mm
Distanța dintre găuri e	32 mm
Înălțimea de strângere h	26 mm
Înălțimea totală H	94,5 mm
Lungimea totală L	209 - 273 mm
Tip	6848HJ
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație