



Dispozitiv de strângere cu articulație cu cârlig etrier de prindere, Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	376740 5
GTIN	4020772094560
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.
- Autoblocarea împiedică deschiderea.
- Nit din oțel inoxidabil.
- Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
- Dispozitivele sunt galvanizate.
- Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
- Bucșe din lagăr cementate.
- Locaș de lagăr uns.
- Cârlig călit.

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Descriere tehnică

Distanța dintre găuri e	29 mm
Ø găurii d	11,2 mm
Grosime a	10,75 mm
Distanța dintre găuri f	55,5 - 63 mm
Forța de fixare P (cursă)	5000 N
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	58 - 73 mm
Rază R	8 mm

Înălțimea de strângere h	49 mm
Înălțimea totală H	69 mm
Lungimea totală L	260,5 mm
Tip	6847
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație