



Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 50-60mm



Date comandă

Numărul de comandă	428800 50-60
GTIN	7630041108187
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare acoperite cu strat de nitrură de titan (TiN) (HV5–2300).

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	50 - 60 mm
Dimensiune a	11 mm
Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	1584 mm
Adâncime standard de măsurare	84 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citare	0,005 mm

Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/150	428802 4/150
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 4/500	428802 4/500