



## Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 6-10mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 428770 6-10   |
| GTIN               | 5051102120528 |
| Clasa articolului  | 46B           |

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din HM. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

### Descriere tehnică

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Număr de capete micrometrice | 2    |
| Ø inel calibrare             | 8 mm |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Domeniu de măsurare                      | 6 - 10 mm              |
| Eroare de toleranță                      | 0,004 mm               |
| Citire                                   | 0,001 mm               |
| Număr de baterii incluse                 | 1                      |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032          |
| Alimentare cu energie                    | Cu baterii             |
| Standard                                 | DIN 863                |
| Citire comutabilă                        | mm / inch              |
| Interfață                                | Interfață RS232C       |
| Interfață                                | Interfață USB          |
| Tehnică de măsurare                      | digital                |
| Ambalaj                                  | Cutie stabilă          |
| Calibrarea                               | S6                     |
| Tip produs                               | Micrometru în 3 puncte |

## Servicii

|   |             |
|---|-------------|
| Calibrare Set de micrometre de interior Domeniu de măsurare 6-10 mm | 020550 6-10 |
|---|-------------|

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63  | 428510 1/63   |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 7 mm                | 484030 7      |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 9 mm                | 484030 9      |
| Cablu de conectare Duplex Tip R2                      | 498951 R2     |
| Cablu de conectare Duplex Tip USB2                    | 498951 USB2   |