

**TESA****Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 10-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428800 10-12
GTIN	7630041108064
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din oțel călit (HV30–770).

**Accesorii opționale:**

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

**Notă:**

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

**Descriere tehnică**

Adâncime de măsurare cu prelungire maximă	352 mm
Dimensiune a	2,5 mm
Adâncime standard de măsurare	52 mm
Domeniu de măsurare	10 - 12 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

## Servicii

CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 1/100	428802 1/100