



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 8-10mm



Date comandă

Numărul de comandă	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

Citare	0,001 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	121 mm
Domeniu de măsurare	8 - 10 mm
Dimensiune a	1,9 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm	022500 20

Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 1/63	428510 1/63
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10