



## Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 10-20mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref 12,5–16 cu vârfuri din HM. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

#### Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

### Descriere tehnică

Ø inel calibrare	12,5 / 20 mm
Domeniu de măsurare	10 - 20 mm

Număr de capete micrometrice	3
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Accesorii

Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76	428510 2/76
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Cablu de conectare Duplex Tip R2	498951 R2
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498951 USB2
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 3/100	428510 3/100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18