



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 10-12,5mm



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 428760 10-12,5 |
| GTIN | 2050001706423 |
| Clasa articolului | 46B |

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 134 mm |
| Citire | 0,001 mm |
| Adâncime standard de măsurare | 58 mm |
| Dimensiune a | 1,9 mm |
| Domeniu de măsurare | 10 - 12,5 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Eroare de toleranță | 0,004 mm |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 CR2032 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Standard | DIN 863 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață USB |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | B6 |
| Tip produs | Micrometru în 3 puncte |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 20 mm | 022500 20 |
| Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022510 200 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 2/76 | 428510 2/76 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 11 mm | 484030 11 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 10 mm | 484030 10 |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cablu de conectare Duplex Tip R2 | 498951 R2 |
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 12 mm | 484030 12 |
| Cablu de conectare Duplex Tip USB2 | 498951 USB2 |