



## Micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 275-300mm



### Date comandă

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 428800 275-300 |
| GTIN               | 7630041108316  |
| Clasa articolului  | 45A            |

### Descriere

#### Execuție:

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang). Suprafețe de măsurare din carbură (HV5–1300).

#### Livrare:

Inclusiv prelungitor de 150 mm Cod 428802 Ref.5/150, livrare în cutie de lemn.

#### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428802.

#### Notă:

Echipamente de centrare pentru adâncimi mari de măsurat, la cerere.

### Descriere tehnică

|   |              |
|---|--------------|
| Adâncime de măsurare cu prelungire maximă | 1581 mm      |
| Adâncime standard de măsurare             | 81 mm        |
| Dimensiune a                              | 26 mm        |
| Domeniu de măsurare                       | 275 - 300 mm |
| Eroare de toleranță                       | 0,008 mm     |
| Citire                                    | 0,01 mm      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Standard                     | DIN 863                                      |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm                                      |
| Tehnică de măsurare          | analogic                                     |
| Certificat de verificare     | Certificat de etalonare<br>al producătorului |
| Calibrarea                   | B6   |
| Tip produs                   | Micrometru de interior în 3 puncte           |

## Servicii

|   |            |
|---|------------|
| Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 022500 300 |
|---|------------|

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 280 mm                   | 484030 280   |
| Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/150 | 428802 5/150 |
| Prelungitor pentru micrometru de interior IMICRO Tip 5/500 | 428802 5/500 |