

**Set de micrometre de interior IMICRO, Domeniu de măsurare: 3,5-6,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Micrometru de interior în 3 puncte, analogic, pentru **măsurare foarte exactă** a găurilor, chiar și **la adâncimi mari de măsurare** (extensibil cu până la trei prelungitoare). Cu autocentrare și autoorientare. Singurul micrometru de interior conform principiului lui Abbe (**fără eroare de basculare** de prim rang).

Livrare:

Micrometre de interior Cod 428800 și calibre-inel.

Descriere tehnică

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	3,5 - 6,5 mm
Ø inel calibrare	4 / 5,5 mm
Eroare de toleranță	0.004 mm
Citire	0,001 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Tehnică de măsurare	analogic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
---	----------------

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 3,5-4 mm	428800 3,5-4
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Micrometre de interior IMICRO Domeniu de măsurare 4-4,5 mm	428800 4-4,5