



Set de micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 20-50mm



Date comandă

Numărul de comandă	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din HM, de la Ref 12,5–16 cu vârful din HM. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

Funcționare:

- **Comutare mm/inch.**
- **Reglarea a 2 valori presetate.**
- **Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.**

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă Cod 428760 și inele de control cu certificat de calibrare UKAS.

Descriere tehnică

Număr de capete micrometrice	3
Ø inel calibrare	20 / 35 mm
Domeniu de măsurare	20 - 50 mm

Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Servicii

CalibrareSet de micrometre de interior Domeniu de măsurare 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 4/150	428510 4/150
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22